

ベッドサイド用のアーム式液晶マルチモニターに 地上デジタル放送対応の新シリーズを追加

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、ベッドサイドモニターとしてアーム式液晶マルチモニター**EIZO FlexView® 155A**(15型、オープン価格)および**FlexView® 125A**(12.1型、オープン価格)を2007年11月20日より発売します。

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

アーム式液晶マルチモニター**FlexView®**は、視聴時の姿勢や視線に合わせてモニター部の位置を調整できるアームの可動範囲の広さや、多彩な接続端子によるマルチユースへの対応などから、全国の医療施設の一般病床や透析病床をはじめとして、歯科医院のチェアサイドや介護施設向け用途としても数多く採用されています。

この度発売する**FlexView® 155A**および**FlexView® 125A**は、新たに開発を行ったチューナーボックス**FlexView® TUD1**を搭載しており、地上アナログ・地上デジタル・CATVの各放送に対応しています。

また、**FlexView® TUD1**は、ビデオ端子(コンポジット・S端子)やパソコン入力端子のほか、カード課金用途にも導入が容易なタイマー専用端子も装備しています。ビデオ・オン・デマンドやインターネット接続によるマルチコンテンツ配信を行うことで、ベッドサイドのさらなるアメニティ向上を実現できます。

院内LANを介したシステムを構築して、電子カルテやクリニカルパスを表示する事で、ベッドサイドでのバイタルサインの入力やインフォームドコンセントなど、医療や介護支援用途にも活用できます。

このほか**FlexView® 155A**および**FlexView® 125A**は、タッチパネル装着のモデルや照明付きのモデル、設置場所や用途で選べる各種アームや取付金具を取り揃えており、既存ラインアップのリプレイス需要を含め、同製品シリーズの一層のシェア拡大を見込んでいます。



FlexView TUD1



FlexView 125A



FlexView 155A

【主な特長】

- 地上アナログ (VHF 1 ~ 12ch、UHF13 ~ 62ch)、地上デジタル (CATV パススルー対応 地上 D000 ~ D999)、CATV の受信が可能
- ステレオ/モノラル/多重音声/2ヶ国語対応、字幕/文字スーパー対応 (地上デジタル放送)
- 多彩な入出力を可能にするインターフェースユニットを装備
- スピーカーやマウス機能を持ったリモコンユニットを装備
- タッチパネル装着モデルをラインナップ
- 各種アームや取付金具をラインナップ

2. 特長の詳細な説明

地上アナログ、地上デジタル、CATV の受信が可能 ステレオ/モノラル/多重音声/2ヶ国語対応、字幕/文字スーパー対応

CATV パススルー方式の地上デジタル放送用のチューナーを内蔵しています。




また、FlexView 155A については、人の声や音楽を原音に極めて近いリアルな音で再現する BBE High Definition Sound を採用しており、地上デジタル放送の高音質を楽しめます。

多彩な入出力を可能にするインターフェースユニットを装備

チューナーユニットの FlexView TUD1 には、テレビアンテナやビデオ入力、PC 入力、課金システム用のタイマー接続など、各種入出力端子を装備しています。モニター部分への接続は、アームユニット内部をケーブル 1 本で経由するシンプルな機構設計を採用しています。



FlexView TUD1 背面



スピーカーやマウス機能を持ったリモコンユニットを装備

リモコン部にもスピーカーを内蔵していますので、利用者は周囲に迷惑をかけることなく、耳元で音声を聞くことができます。またリモコンの紛失、他モニターへの誤動作を考え、ワイヤードリモコンを採用しています。

タッチパネル装着モデルをラインナップ

指で直接操作、または手袋や専用ペンでの操作など、さまざま入力方法に対応する感圧方式のタッチパネルを採用しています。


- ・耐久性: 100 万回 (min.)
- ・動作 OS: Windows XP/2000/Me/98



各種アームや取付金具をラインナップ

用途に応じて選べる標準アーム、ショートアーム、ハーフアーム、ラック取付アームの4種類のアームをラインナップしています。可動範囲が広く、収納性にも優れ、回診や看護活動の妨げも少ない理想のアメニティを提供します。

また、設置場所の環境やスペースに応じて取り付けが行えるよう、多彩な取付金具をラインナップしています。



その他の特長

モニター部周辺には、弾力性ある樹脂加工プロテクションパッドを採用しています。

手を触れることの多いモニター部やリモコン部に、抗菌処理をおこなっています。

家電用品高調波抑制対策ガイドラインをはじめ、各種安全規格、省エネ規格に適合しています。

製品仕様

	FlexView 155	FlexView 125A
モニターサイズ	38cm(15)型 (可視域対角 38.1cm)	31cm(12.1)型 (可視域対角 30.7cm)
最大表示色	1619 万色	1619 万色
視野角	水平 150° 垂直 110°	水平 120° 垂直 90°
輝度	270cd/m ² (typ.) タッチパネルモデルは 234cd/m ² (typ.)	300cd/m ² (typ.) タッチパネルモデルは 250cd/m ² (typ.)
コントラスト	450 : 1 (typ.)	500 : 1 (typ.)
標準表示面積 (縦×横)	304.1 × 228.1mm	245.8 × 184.3mm
解像度	1024 × 768	1024 × 768
スピーカー出力	2W + 2W	0.5W + 0.5W
表示能力	約 350 本モノスコパターン	約 400 本モノスコパターン
受信方式	NTSC 方式	NTSC 方式
受信チャンネル	VHF : 1 ~ 12ch、UHF : 13 ~ 62ch、CATV : C13 ~ C38ch、地上 D000 ~ D999ch	VHF : 1 ~ 12ch、UHF : 13 ~ 62ch、CATV : C13 ~ C38ch、地上 D000 ~ D999ch
音声	ステレオ、モノラル、2カ国語、多重音声	ステレオ、モノラル、2カ国語、多重音声
入力端子	アンテナ入力：F型コネクタ、ビデオ入力：S端子 + RCAピンジャック、音声入力：RCAピンジャック、PC入力：D-Sub15ピン(ミニ)、その他：カードタイマー専用端子	アンテナ入力：F型コネクタ、ビデオ入力：S端子 + RCAピンジャック、音声入力：RCAピンジャック、PC入力：D-Sub15ピン(ミニ)、その他：カードタイマー専用端子

【 商品バリエーション 】

		標準仕様 テレビ+PC入力対応	タッチパネル仕様 テレビ+PC入力+タッチパネル
標準アーム 可動範囲の広い汎用アーム		FlexView 125A	FlexView 125AT
ライト付きモデル		FlexView 125AP	FlexView 125ATP
ショートアーム 標準アームのコンパクトサイズ		FlexView 125AS	FlexView 125AST
ライト付きモデル		FlexView 125ASP	FlexView 125ASTP
ハーフアーム オーバーテーブルや歯科のチェア サイドに最適なアーム		FlexView 125AH-D FlexView 155AH	FlexView 155AHT
ラック取り付けアーム 水平に大きく移動でき、収納性の 高い床頭台用アーム		FlexView 155AR	FlexView 155ART

このほか、2002年8月より販売を開始した FlexView 81A(8.0型)シリーズ、2003年12月より販売を開始した FlexView 121A(12.1型)シリーズ、2005年3月より発売を開始した FlexView 150A(15型)シリーズをラインナップ展開しております。(既存のシリーズは、地上デジタル放送に対応していません。)

EIZO、FlexView は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。画面はハメコミ合成です。 Copyright © 2007 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-274-2496
ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課
TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp
ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>