

高輝度 400cd/m² 表示、コンポジット(BNC)端子搭載の ビデオ/PC 入力対応 19.0 型液晶モニターを発売

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、セキュリティ市場などへ向けて、ビデオ入力と PC 入力に対応した 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1901 を 9 月 29 日より発売します。価格はオープン。

* オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

* 参考価格(EIZO ダイレクト価格・税込):¥74,800-



DuraVision FDS1901 は、PC アナログ入力に対応した D-Sub 15 ピン(ミニ)コネクタに加え、接続部がしっかりとロックでき、セキュリティ市場などで広く用いられているコンポジット(BNC)端子を搭載。セキュリティカメラなどを接続して、ビデオ入力信号の表示が行えます。



水平解像度は、350TV 本以上あり、防犯設備協会規格 SES E 3004 に適合。また、最大輝度 400cd/m² の明るい表示で、周囲が明るい環境でも高い視認性があります。

映像の内容によっては、「Mode」機能で、明るめの画面(Light)、暗めの画面(Dark)、低階調部のコントラストを強める画面(Dynamic)に切替えることで、より視認性を向上できます。

表示画質は、約 1677 万色の鮮明なフルカラー表示が行えるほか、ビデオ入力信号を輝度信号(Y 信号)と色情報信号(C 信号)に分離処理する 3 次元 YC 分離機能を採用しており、色のにじみやチラツキを抑えた表示が可能です。

カラー映像方式は、日本や北米で主流の NTSC に加え、PAL、SECAM にも対応。電源もワールドワイド対応を行っているため、さまざまな機器との接続や既設のシステムへの組み込みにも柔軟に対応できます。また、ステレオスピーカーを内蔵しており、スピーカーの別付けが不要です。

製品の形状は、スタンド付きの標準モデルに加え、スタンドなしのフリーマウントモデルをラインナップ。オプションで壁掛け用のアームや、セキュリティルームやサーバールームのラック取り付けに対応する専用金具を用意しています。



フリーマウントモデル

製品には、壁面やラックに取り付けた際に便利なりモコンを同梱しており、離れた場所から入力信号の切替えや音量の調節、画面の輝度の調節が行えます。



リモコン

また、画面を下から見上げた際の表示色の反転を和げる「Up View」機能を搭載しており、さまざまな場所への設置に対応できます。

2. 主な仕様

		48cm (19.0) 型カラー液晶モニター DuraVision FDS1901
型番	ブラック	DuraVision FDS1901-BK
	セレーン 그레이	DuraVision FDS1901-GY
サイズ	48cm (19.0) 型 (可視域対角 48.1cm)	
推奨最大解像度	1280×1024	
標準表示面積 (横×縦)	376.32×301.06mm	
画素ピッチ	0.294mm×0.294mm	
最大輝度 (typ.)	400cd/m ²	
コントラスト比 (typ.)	1000 : 1	
最大表示色	約 1677 万色	
入力端子	PC 入力	D-Sub 15 ピン (ミニ) ×1、
	ビデオ入力	コンポジット (BNC) ×1
	サウンド	RCA ×2
ビデオ入力フォーマット	NTSC、PAL、SECAM	
スピーカー	0.3W+0.3W (φ20mm)	
電源	AC100~240V±10%、50Hz/60Hz	
消費電力	最大消費電力	49W
	節電時消費電力	8W 以下 (1 系統入力、音声ライン入力非接続時)
	待機時消費電力	1.3W 以下 (2 次電源スイッチ OFF 時)
外観寸法 (W×H×D)	標準仕様	405×406.5~506.5×205mm
	フリーマウントモデル	405×334×61.5mm
スタンド機構	チルト : 上 30°、スウィーベル : 左右各 35°	
質量	標準仕様モデル	約 7.2kg
	フリーマウント	約 5.2kg
カラー調整	PC 入力	Brightness、Contrast、Phase、Frequency、Sharpness、Color Temp
	ビデオ入力	Brightness、Contrast、Sharpness、Color、Tint、Color Temp
各種エルゴノミクス・安全規格	CB、CE、cTUVus、FCC-A、Canadian ICES-003-A、TUV/S、PSE マーク、VCCI-A、CCC (申請中)、C-Tick (申請中)、GOST-R (申請中)、J-Moss グリーンマーク、防犯設備協会規格 SES E 3004、RoHS、WEEE、中国版 RoHS	
動作温湿度	0~35°C、20~80%R.H. (結露なきこと)	
保証期間	お買い上げの日より 2 年間	

EIZO、DuraVision は株式会社ナナオの登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
Copyright © 2010 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 営業 1 部 産業機器営業課

TEL:03-5715-2016 FAX:03-3458-7001

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp