

バックライトに白色 LED を採用した 23.0 型カラー液晶モニターの後継機を発売。

概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、58cm(23.0)型カラー液晶モニターEIZO FlexScan EV2313W-B(オープン価格※)を2010年11月12日より発売します。

※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。参考価格(EIZO Direct 価格):EV2313W-BT 49,800円(税込)

FlexScan EV2313W-Bは、バックライトに高エネルギー効率の白色LEDを採用した低環境負荷モデル「FlexScan EV2313W」の後継機種です。自動調光機能や人感センサーなど消費電力を抑制する各種機能を引き続き搭載しています。

また、自動調光機能による疲れ目の抑制効果や、スタンドの昇降・チルト・スウィーベル可動による作業しやすい画面位置への調整対応など、快適なPC作業をサポートするエルゴノミクス性も旧機種からそのまま継承しています。

旧機種と同等性能の後継機種を用意することで、既存顧客の継続導入のニーズや置換えニーズに対しても、安定した製品供給を維持していきます。



FlexScan EV2313W-BT

※FlexScan EV2313W-BTは、FlexScan EV2313W-Bに昇降/チルト/スウィーベル対応のスタンド「TriStand」を採用したモデルです。

【 その他の特長 】

- ① 用途や表示画像の種類に合った最適な表示モードが選択できるFineContrast機能を搭載。
- ② 目の疲れの原因になる光の映込みが目立ちにくいノングレア仕様の液晶パネルを採用。
- ③ 23.0型フルHD(1920×1080)の大画面・高解像度表示。
- ④ DisplayPort/DVI-D 24ピン/D-Sub 15ピンの計3系統入力に対応。
- ⑤ 動画の表示性能を高めるオーバードライブ回路を搭載。
- ⑥ 5年間の長期保証。

EIZO、FlexScanは株式会社ナナオの登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

Copyright © 2010 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-275-4128

ホームページ:<http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-mail:press@eizo.co.jp

ホームページ:<http://www.eizo.co.jp/press>