

手書きソフトウェアを標準添付した マルチタッチ対応の液晶モニターセットを発売

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、手書きソフト「PenPlus プロ for EIZO」を標準添付した 58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター FlexScan T2351W-PPLと、43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター FlexScan T1751-PPLを7月20日より販売します。価格はどちらもオープン価格。

* オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

* 参考価格(EIZO ダイレクト価格・税込)は、FlexScan T2351W-PPL:¥94,800-、FlexScan T1751-PPL:¥119,800-


FlexScan T2351W-PPLとFlexScan T1751-PPLは、赤外線光学イメージング方式による、Windows 7 のマルチタッチ操作に対応しています。製品に同梱される専用のタッチペンのほか、市販のタッチペンや指先など、さまざまな物でタッチ操作が可能です。また、タッチ面は磨耗や傷に強い強化ガラスを採用しており、各種用途に安心して採用できます。



標準添付のソフトウェア「PenPlus プロ for EIZO」は、国内トップシェアの手書きソフトウェアであるプラスソフト社の「PenPlus プロ」に独自の機能を追加したものです。PenPlus プロの使いやすさと多彩な機能はそのままに、表示画面を擬似的に分割してウィンドウを整列できる機能や、手書き入力が可能な範囲を制限できる機能が利用できます。

EIZO のタッチパネル液晶モニターと PenPlus プロ for EIZO の組合せによって、パソコンのデスクトップやWebブラウザ上などにも、快適に手書き入力が行えます。また、手書き線のほかに、キーボードでのテキスト入力や画像、スタンプ、図形の貼付け、入力文字の加工などが可能です。入力内容は、簡単な操作でキャプチャー保存ができるほか、Microsoft Word や Excel、PowerPoint などのアプリケーションに直接貼付けもできるため、文教分野やビジネスプレゼンテーション、文書の訂正指示、クリッピング、資料作成などさまざまな用途で活用できます。

特に文教分野においては、手元のタッチパネルモニターの操作画面をミラーリング表示(※)することで、既設の大型テレビやプロジェクターを電子黒板として活用できます。後付けの電子黒板装置と比較して低コストなうえ、既存のパソコンと同じ操作で利用できることから電子黒板を実際に使用する教師の負荷軽減が見込め、現場へのスムーズな導入が図れます。



※ 接続する機器によっては、表示解像度やアスペクト比の違いにより正しくミラーリング表示できない場合があります。

2. 製品特長／機能

■ペン入力に対応

製品に専用のタッチペンを標準添付。手書きソフトウェア PenPlus プロ for EIZO を使って文字を手書き入力する用途などに便利です。画面を拡大表示して入力することもできるため、細部への入力や細かな文字の書き込みも自在に行えます。



タッチパネルへの入力は、標準添付のタッチペンに限らず、市販品のタッチペンや指先などでも行うことができます。

■手書き入力に適したモニタースタンド

液晶モニターの背面部に、チルトの角度を10° ずつ6段階に調整できる専用スタンドを搭載しています。長時間の使用でも腕や目が疲れにくいモニター画面を見下ろすような角度や、無理なくペン入力やマルチタッチ操作が行える角度に調整が可能です。また、ぐらつかず安定しているため、しっかりとタッチ操作できます。



■スタンド可動イメージ

■手書き領域を設定可能

PenPlus プロ for EIZO では、画面を擬似的に分割できる「EIZO ScreenSlicer」が使用できます。指定した領域に沿って、ウィンドウを見やすく整列することができます。また、手書き入力が可能な領域を限定することもできます。

■耐久性に優れローメンテナンス

タッチ面に強化ガラスを採用。タッチ耐久性やペン入力による磨耗に強く、細かな傷も付きにくくなっています。また、タッチポイントのずれが起こらないため、定期的な再調整が不要です。

■マルチタッチ対応

Windows 7 のマルチタッチ対応アプリケーションでは拡大縮小（ピンチアウト／ピンチイン）、回転などの操作を2本の指を使って直感的に行うことができます。



■マルチタッチ操作イメージ

■VA パネル採用、透過性に優れたクリア表示

画面を斜めから見た際の色の変位が少ない広視野角 VA パネルを採用しています。高コントラスト比の液晶パネルを採用し、画面にタッチパネル用のフィルム等の貼付けもないことから、透過性に優れたクリアな表示が行えます。

■その他特長

- ・コンテンツに合わせて最適な表示モードを選択できる FineContrast 機能
- ・画面を適度な明るさに自動調整してユーザーの疲れ目や電力の消費を抑制
- ・10bit-LUT による滑らかな階調表現
- ・スピーカーとヘッドホンジャックを搭載。電子黒板用途においては、手元で音声の確認可能
- ・2色のカラーバリエーションを用意

3. 製品仕様

		FlexScan T2351W-PPL	FlexScan T1751-PPL
型番	ブラック	T2351W-PPLBK	T1751-PPLBK
	グレイブラック	T2351W-PPLGB	T1751-PPLGB
サイズ		48cm (23.0)型 (可視域対角 48.4cm)	43cm (17.0)型 (可視域対角 43.2cm)
タッチパネル部	タッチパネル方式	赤外線光学イメージング方式	
	通信方式	USB シリアル転送	
	表面硬度	6Mohs	5.5Mohs
	対応 OS	Windows 7 (64-bit、32-bit)/Vista (64-bit、32-bit)	
液晶パネル (カラーTFT)	種類	VA(表面グレア仕様)	VA(表面ノングレア仕様)
	視野角 (コントラスト比 10:1 時、typ.)	水平 178° / 垂直 178°	
	最大輝度 (typ.)	265cd/m ²	180cd/m ²
	コントラスト比 (typ.)	3000:1	1500:1
	応答速度 (typ.)	黒→白→黒: 25ms、中間階調域: 7ms	黒→白→黒: 25ms
	推奨最大解像度	1920×1080	1280×1024
	標準表示面積 (横×縦)	509.8×286.7mm	337.9×270.3mm
	画素ピッチ	0.2655×0.2655mm	0.264×0.264mm
	最大表示色	約 1677 万色: 8bit 対応 (約 10 億 6433 万色中 / 10bit-LUT)	
	表示階調	256 階調 (1021 階調中)	
ドットクロック (デジタル/アナログ)		148.5MHz / 148.5MHz	108MHz / 135MHz
走査周波数	デジタル: 水平 / 垂直 ※1	HDMI: 15~68kHz / 49~61Hz、 DVI: 31~68kHz / 59~61Hz (VGA Text 時: 69~71Hz)	31~64kHz / 59~61Hz (VGA Text 時: 69~71Hz)
	アナログ: 水平 / 垂直 ※1	31~81kHz / 55~76Hz	24.8~80.0kHz / 50~75.0Hz
入出力端子	デジタル映像入力	HDMI×1 (PC/AV 接続対応)、 DVI-D 24ピン×1 (HDCP 対応※2)	DVI-D 24ピン×1 (HDCP 対応※2)
	アナログ映像入力	D-Sub 15ピン (ミニ)×1	
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1	
USB 機能 / USB ハブ		USB 規格 Rev.2.0 準拠: up×1 / -	
スタンド機構		チルト 15° / 25° / 35° / 45° / 55° / 65°	
スピーカー		350mW (モノラル)	500mW + 500mW
電源		AC100-120V / AC200-240V ± 10%、50 / 60Hz	
消費電力	最大消費電力	42W	34W
	節電時消費電力	1.3W 以下 (1 系統信号入力時、USB 接続時)	1.2W 以下 (1 系統信号入力時、USB 接続時)
	待機時消費電力	0.1W 以下	0.6W 以下
外観寸法 (幅×高×奥)	標準使用時 本体(スタンド含む)	557×204.5~375.5×194~367mm	392×199~366×191~360mm
	モニター部	557×376×68mm	392×357×66.5mm
質量	本体(スタンド部含む)	約 7.6kg	約 5.3kg
	モニター部	約 6.8kg	約 4.5kg
保証期間		お買い上げの日より 3 年間	

※1 インターレース表示には対応していません。 ※2 AV 機器との接続はサポートしていません。

EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
Copyright © 2011 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL: 0120-956-812 FAX: 076-275-4128

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL: 076-277-6795 FAX: 076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp/press>