

色の再現性を強化、 19型カラー液晶モニターをモデルチェンジ

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、48cm(19.0)型カラー液晶モニターFlexScan S1901-B(オープン価格)を2008年11月12日に発売します。

S1901-Bは2006年7月10日の発売以来、さまざまな業務用途に幅広く支持されてきました。FlexScan S1901の後継モデルです。旧モデルの性能を踏襲しながら、色の演算精度や、コントラスト比、応答速度を強化。さらに幅広い用途に対応できるスペックを提供します。

また、コンパクトな外観、スピーカー内蔵、2台のパソコンを同時接続できる2系統入力、周囲の明るさに合わせモニター画面の明るさを最適化するBrightRegulator機能、使用するアプリケーションに対して最適な表示が選べるFineContrast機能なども旧モデルより継承。高品位な表示とローメンテナンス環境を提供します。

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。




FlexScan S1901-BTGY / S1901-BTBK

2. 旧機種からの強化ポイント

(1) 色演算精度を向上

10bitのガンマ補正機能を搭載。パソコンから入力されたRGB(Red・Green・Yellow)各色256階調のデータを10bit演算にて約10億6433万色に多階調化、その中から理想の1677万色を改めて選択することで滑らかな階調表現を実現しています。



(2) 応答速度を向上

応答速度5msの液晶パネルを採用。動画像表示において、残像感の少ない、くっきりとした立体感ゆたかな画像を実現します。

(3) コントラスト比と視野角特性を向上

より引き締まったリアルな「黒」を表示できるコントラスト800:1の液晶パネルを採用。また、左右の視野角特性を向上させたため、動画や写真などもくっきりとメリハリをもって表示できます。

3. その他の特長

アナログ、デジタルそれぞれの入力端子を装備。さらにデジタルケーブルとアナログケーブルの双方を標準添付。

用途や画像の種類によって適した表示状態に設定できる FineContrast 機能を搭載。

周囲の明るさに合わせ画面の明るさを自動調整する BrightRegulator 機能を搭載。

入力信号を識別して画像を自動調整するセルフアジャスト機能を搭載(アナログ入力時のみ)。

表示部の背面左右にスピーカーを内蔵。

コンパクトで設置スペースを取らないチルトスタンドを装備。

5年間保証。

特定有害物質の使用を制限した「RoHS 指令」と

「J-Moss グリーンマーク」に対応。また環境配慮に対

する自主認定制度 EIZO Eco Products 2006 に適合。



4. 主な仕様

	アナログ入力	デジタル入力
サイズ	48cm(19.0)型 (可視域対角48.1cm)	
パネル	TN	
画素ピッチ	0.294mm × 0.294mm	
最大輝度 / コントラスト比	300cd / m ² / 800:1	
視野角	水平 170° 垂直 160° (コントラスト比10:1時)	
応答速度	5ms	
表示色	1677万色:10bit対応(10億6433万色中)	
入力信号	アナログRGB	DVI Rev.1.0準拠
入力端子	D-Sub15ピン(ミニ) × 1	DVI-D 24ピン × 1
スピーカー	アンプ出力:0.3W+0.3W / 入出力コネクタ:ステレオミニジャック	
標準表示面積(横 × 縦)	376.3 × 301.0mm	
推奨解像度	1280 × 1024	
走査周波数 (自動追従)	水平 24.8 ~ 80kHz 垂直 50 ~ 75Hz	31 ~ 64kHz 59 ~ 61Hz(VGAText時 69 ~ 71Hz)
画面表示モード選択	FineContrast(Text, sRGB, Custom)	
スタンド部機構	チルト:下5° / 上30°	
電源	AC100 ~ 120V ± 10% / AC200 ~ 240V ± 10%, 50Hz / 60Hz	
消費電力(節電時)	45W(1W以下:1系統信号入力時、スピーカー非動作時)	
外観寸法(W × H × D) / 質量	本体(スタンド部含む):405 × 416 × 205mm / 約6.0kg モニター部:405 × 334 × 61.5mm / 約5.2kg	
付属品	2芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(D-Sub15ピン(ミニ) × 1、DVI-D24ピン × 1)、オーディオケーブル、CD-ROM(取扱説明書など)、セットアップガイド、VESAマウント取付用ネジ、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき	

EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。 Copyright © 2008 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-275-4128

Webサイト: <http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp

Webサイト: <http://www.eizo.co.jp/press>