





タッチパネル液晶モニター4機種を新発売、 産業市場への展開も強化

1.概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、このたび17.0型と15.0型のタッチパネル液晶モニター計4機種を新発売します。製品の概要は、下表の通り。

価格は、全てオープン価格。 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

製品名	FlexScan L560T-CB	FlexScan L561T-CB	FlexScan T1502-B	FlexScan T1501-B
				
画面サイズ	43cm(17.0)型		38cm(15.0)型	
検出方式	アナログ容量結合方式(指タッチ)		アナログ抵抗膜方式	
通信方式	USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送	USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送
発売日	2009年5月21日		2009年6月18日	

当社の既存製品である19.0型のタッチパネル液晶モニターに加え、新発売の17.0型/15.0型のサイズバリエーションを取り揃えることで、さまざまなサイズのニーズに対応します。

また、各サイズバリエーションそれぞれにUSBシリアル転送方式とRS-232Cシリアル転送方式の各通信方式のモデルをラインナップ。幅広い品揃えで、病院や各種施設の受付、情報検索用途など各種ニーズに対して最適かつ安定した製品供給を続けていきます。

また、広範なニーズに応えるラインナップを維持することで、各種機器・システムへの組み込み需要やカスタマイズの需要にも柔軟・迅速な対応を行い、今年3月に発表した第三次中期経営計画にて新たな重点市場として位置づけている、産業市場における事業展開の推進を図っていきます。

2.主な製品特長

・ 各種画面サイズ、転送方式をラインナップ

17.0 型と 15.0 型の各画面サイズそれぞれに、USB シリアル転送方式と RS-232C シリアル転送の各通信方式のモデルをラインナップ。

当社の既存製品である 19.0 型のモデルと併せ、さまざまなモニターサイズや通信方式のニーズに対応できるため、設置スペースや接続機器が限定される既設への導入や組込みのニーズにも柔軟に対応できます。

・ アナログ容量結合方式/アナログ抵抗膜方式のタッチパネルを採用

FlexScan L560T-CB と T561T-CB は、指入力対応、高いタッチ耐久性(2 億 2500 万回 min.)、反応速度に優れたアナログ容量結合方式のタッチパネルを採用しています。透過率も高く、高画質を維持します。

FlexScan T1502-B と T1501-B は、アナログ抵抗膜方式を採用しており、手袋をはめたままでもタッチ操作が可能です。

・ 医療規格 TÜV /GM マークを取得 ¹

・ 2 台のパソコンを接続できる 2 系統入力(DVI-D、D-Sub15 ピン(ミニ))を装備 ²

・ 2 色のカラーバリエーションを設定。(セレーングレイ、ブラック)

¹ L560T-CB、L561T-CB のみ。 ² タッチパネル入力は 1 系統です。

3.主な仕様

	L560T-CB	L561T-CB	T1502-B	T1501-B
画面サイズ	43cm(17.0)型		38cm(15.0)型	
検出方式	アナログ容量結合方式(指タッチ)		アナログ抵抗膜方式	
通信方式	USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送	USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送
透過率	91.5%(標準)		81%(標準)	
タッチ耐久性	2 億 2500 万回(min.)		1000 万回(min.)	
対応 OS	Windows Vista(x32)/XP(x32)/2000			
最大表示色	約 1677 万色		約 1619 万色	
最大輝度	180cd/m2(タッチパネル装着後、typ.)		195cd/m2(タッチパネル装着後、typ.)	
コントラスト比	1500:1(タッチパネル装着後、typ.)		700:1(タッチパネル装着後、typ.)	
視野角	水平 178°/垂直 178°(コントラスト比 10:1 時)		水平 140°/垂直 125°(コントラスト比 10:1 時)	
入力端子	D-Sub15 ピン(ミニ)×1、DVI-D 24 ピン×1			
推奨解像度	1280×1024		1024×768	
消費電力	32W		25W	
外観寸法	W380×H432.5～514.5×D208.5mm		W346×H379.5×D175mm	
質量	約 8.2kg		約 6.1kg	

本製品は医療機器ではありません。EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。 Copyright © 2009 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZO CONTACT センター TEL:0120-956-812 FAX:076-275-4128

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp/press>