

## EIZO の FlexScan ワイドモニター到新ラインナップ追加、 24.1 型ワイドモニターFlexScan® S2431W/ 20.1 型ワイドモニターFlexScan® S2031W 新発売

### 1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、ワイドフォーマットに対応した、ビジネス用途向け EIZO FlexScan® S2431W(24.1 型カラー液晶モニター、オープン価格※)と EIZO FlexScan® S2031W(20.1 型カラー液晶モニター、オープン価格※)を 2007 年 6 月 7 日より発売します。

※ オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

24.1 型 /20.1 型ワイド液晶モニター S2431W/S2031W は、ビジネス用途に適したワイドモニターです。高まるワイドフォーマットモニターへの様々なニーズにお応えすべく、昨年 12 月発売のハイエンドユーザー向けワイドモニター S2411W/S2111W に続き、本日同時情報公開の AV 入力端子付きワイドモニター HD2441W/HD2451W と、S2431W/S2031W を追加し、当社のワイドモニターラインナップを拡大します。ラインナップについては 5 ページ目の参考資料をご覧ください。



FlexScan S2431W/S2031W


### 【 主な特長 】

- ① 作業領域を大幅に拡大する高解像度ワイドモニター  
(S2431W:WUXGA 1920×1200、S2031W:WSXGA+ 1680×1050)
- ② 高輝度・高コントラスト・広視野角パネルを採用
- ③ クリアな動画表示を実現する、オーバードライブ回路搭載
- ④ 縦回転に対応したスタンドで、WEB の閲覧や文書作成も快適
- ⑤ 著作権保護技術 HDCP に対応
- ⑥ デジタルとアナログの 2 系統入力に対応
- ⑦ 表示画像に応じて、ワンタッチで最適な映像設定に変更できる FineContrast 機能搭載
- ⑧ 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する BrightRegulator機能搭載
- ⑨ コンパクトな筐体にスピーカーとヘッドフォンジャックを内蔵し、音声ニーズに対応

## 2. 特長／機能に関する詳細な説明

### 作業領域を拡大する高解像度ワイド画面で、17型液晶からの買い替えに最適

S2431W は 1920×1200 の高解像度により、17 型液晶モニターSXGA の約 1.75 倍、S2031W は 1680×1050 の高解像度で、同じく 17 型と比較して約 1.35 倍の情報を一度に表示。幅広の表計算データも快適に表示できます。また 24.1 型の S2431W なら、A4 見開き 2 ページを実寸表示して、さらにツールパレットも表示できるので、大画面が必要な DTP や CAD 作業にも適しています。



### 広視野角パネルを採用し、斜めから見ても色変化が少ない

画面が大型ワイド化するほど、角度による色合いやコントラストの変化が見られやすくなりますが、S2431W/S2031W では広視野角パネルを採用し、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を表現します。

### 液晶テレビに採用のオーバードライブ回路を搭載し、動画もクリアに表示

液晶テレビにも採用のオーバードライブ回路を搭載し、中間階調の応答速度の高速化 (S2431W は 6ms、S2031W は 8ms) を実現。動画の残像感を大幅に低減し、クリアな動画を表示します。

### 縦回転に対応し、文書作成や WEB 閲覧も快適

モニター部が回転するので、文書作成や WEB の閲覧時などに縦表示すれば、スクロールの手間を減らすことができ、作業効率が向上します。また広視野角パネルにより、縦表示しても画面の隅々まで鮮明で安定した色調を表現します。



▲チラシ制作/S2431W(イメージ)



▲文書作成/S2031W(イメージ)



▲WEB 制作/S2031W(イメージ)  
No.NR07-006 Rev.A 2/5

## 高輝度ワイドモニターでも輝度を落とすことができ、目が疲れにくい

周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整する「BrightRegulator(ブライトレギュレーター)機能」、表示内容に合わせて最適な表示モードを選べる「FineContrast(ファインコントラスト)機能」を搭載し、高輝度ワイドモニターでありながら、モニター周囲の環境光や表示内容に合わせて輝度を下げて表示できるので、長時間画面と向き合うビジネス用途でも、目が疲れにくく快適です。さらにS2431Wは特許技術「調光機能」を搭載しており、輝度を最低輝度(最大輝度の25%程度)まで落としても安定した正確な表示を実現します。

## HDCP 対応

著作権保護された映像コンテンツや地上デジタル放送などを、対応したパソコンとDVI接続することにより、表示することができます。

## コンパクトな筐体にスピーカーとヘッドフォンジャックを内蔵し、音声ニーズに対応

モニターの背面にスピーカーを、左側面にヘッドフォンジャックを内蔵しています。正面にあるモニターにヘッドフォンを接続して、周囲を気にせず WEB ニュースや WEB セミナーなど音声による情報を収集したいという法人でのニーズに応えます。

## その他の特長

- 表示する画像に適した表示モードが選べる FineContrast 機能と、それを自動化する Auto FineContrast 機能を搭載しています。
- 周辺機器との接続に便利な USB ポートを二つ搭載
- 5 年間保証です。お買い上げの日より、5 年間かつ製品使用時間が 30,000 時間以内※1 は、修理に関する費用が無償です。さらに修理品のお引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」を提供し、保証期間内であれば引取り料金も無償です。また、修理期間中は、保証期間内外を問わず代替機を無償で貸し出します。※2

※1:液晶パネルおよびバックライトの保証期間は、お買い上げの日より3年間となります。

※2:保証期間外の代替機の送料につきましてはお客様のご負担となります。



## 主なオプション品

- 液晶保護パネル(光沢面/ノングレア)

24.1 型ワイド用 FP-2400W : 標準価格 17,000 円(税抜 16,191 円)

20.1 型ワイド用 FP-2000W : 標準価格 12,600 円(税抜 12,000 円)

### 【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-274-2496

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/>

### 【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課

TEL : 076-277-6795 FAX : 076-277-6796 E-Mail : [press@eizo.co.jp](mailto:press@eizo.co.jp)

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>

## 【参考資料 1: S2431W/S2031W 製品仕様】

|                       |                         | S2431W   | S2031W                        |  |
|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| 型番                    | セレーングレー                 | S2431W-HGY   | S2031W-HGY                    |  |
|                       | ブラック                    | S2431W-HBK   | S2031W-HBK                    |  |
| サイズ                   |                         | 61cm(24.1)型<br>(可視域対角 61.1cm)  | 51cm(20.1)型<br>(可視域対角 51.1cm) |  |
| 液晶パネルタイプ              |                         | VA(オーバードライブ回路搭載)   |                               |  |
| 視野角(水平/垂直)            |                         | 178°/178°(コントラスト比 10:1 時)  |                               |  |
| 輝度/コントラスト比            |                         | 450cd/m <sup>2</sup> /1000:1   | 300cd/m <sup>2</sup> , 900:1  |  |
| 応答速度(黒→白→黒)/(中間階調域)※1 |                         | 16ms/6ms   | 16ms/8ms                      |  |
| 推奨最大解像度               |                         | 1920×1200  | 1680×1050                     |  |
| 標準表示面積(横×縦)           |                         | 518.4×324.0mm  | 433.4×270.9mm                 |  |
| 画素ピッチ                 |                         | 0.270mm×0.270mm  | 0.258mm×0.258mm               |  |
| 最大表示色                 |                         | 約 1677 万色:8bit 対応(約 10 億 4877 万色中/10bit-LUT)   |                               |  |
| 入力端子                  |                         | DVI-I 29ピン(HDCP 対応)×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1   |                               |  |
| USB 機能/USB ハブ         |                         | USB 規格 Rev.2.0 準拠:up×1/down×2  |                               |  |
| 同期信号                  |                         | セパレート、コンポジット   |                               |  |
| プラグ&プレイ               |                         | VESA DDC 2B  |                               |  |
| スタンド機構                |                         | 昇降:82mm、縦回転:右 90°、チルト:上 40°、スウィーベル:右 35°/左 35°   |                               |  |
| スピーカー                 |                         | 500mW+500mW  |                               |  |
| 電源                    |                         | AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz  |                               |  |
| 消費電力(節電時※4)           |                         | 110W(2W 以下)  | 70W(2W 以下)                    |  |
| 外観寸法(幅×高さ×奥行)         | 本体                      | 566×456~538×208.5mm  | 469×427~509×208.5mm           |  |
|                       | モニター部                   | 566×367×85mm   | 469×309×69.5mm                |  |
| 質量(モニター部)             |                         | 約 10.6kg(約 7.6kg)  | 約 9.6kg(約 6.6kg)              |  |
| 調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御) |                         | ●  | -                             |  |
| 画面表示モード選択             |                         | FineContrast(Text、Picture、Movie、sRGB、Custom)、Auto FineContrast                               |                               |  |
| 調整機能                  | 自動調整機能(アナログのみ)          | セルフアジャスト   |                               |  |
|                       | 画像調整(アナログのみ)            | クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整(オート)、信号フィルタ  |                               |  |
|                       | 拡大モード                   | フルスクリーン・拡大・ノーマル(ボーダー輝度設定)  |                               |  |
|                       | スムージング機能                | 5 段階   |                               |  |
|                       | 色調整                     | 輝度、コントラスト、色温度(14 段階:4000K~10000K まで 500K 単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット                   |                               |  |
|                       | 省電力設定<br>(PowerManager) | デジタル   | DVI DMPM                      |  |
|                       |                         | アナログ   | VESA DPMS                     |  |
| その他                   |                         | 入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション(解像度、使用時間等)、OSD メニュー設定、調整ロック、言語選択(9 カ国語)、電源ランプ、オフタイマー、DDC/CI ロック、リセット |                               |  |
| 主な付属品                 | モニターケーブル                | DVI-D~DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)×1  |                               |  |
|                       | その他                     | 2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク、VESA マウント取付用ネジ、保証書、PC リサイクル請求ハガキ                |                               |  |
| 保証期間                  |                         | お買い上げの日より 5 年間   |                               |  |

EIZO、FlexScan、PowerManager は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。Copyright © 2007 株式会社ナナオ All rights reserved.

【参考資料 2: EIZO の FlexScan ワイドモニター製品ラインナップ】

|   | AV 表示         | PC 表示      |         |     |      |
|---|---------------|------------|---------|-----|------|
|   | 入力端子、<br>表示性能 | 動画表示<br>性能 | グラフィックス | CAD | オフィス |
| <p>コンシューマー向け、デスクトップのハイビジョン、<br/>AV 入力対応のフル HD 液晶モニター</p>  <p><b>HD2451W/HD2441W</b></p> <p>HD2451W(24.1 型) 149,800 円※<br/>HD2441W(24.1 型) 144,800 円※</p> | ◎             | ◎          | ○       | ○   | ○    |
| <p>ハイエンド PC ユーザー、グラフィックス向け<br/>動画表示性能を進化させたワイドモニター</p>  <p><b>S2411W/S2111W</b></p> <p>S2411W(24.1 型) 129,800 円※<br/>S2111W(21.1 型) 79,800 円※</p>       | ×             | ◎          | ◎       | ◎   | ○    |
| <p>ビジネスにも最適、基本性能の高い、<br/>縦回転もできる、コンパクトな広視野角ワイド</p>  <p><b>S2431W/S2031W</b></p> <p>S2431W(24.1 型) 114,800 円※<br/>S2031W(20.1 型) 59,800 円※</p>          | ×             | ○          | ○       | ◎   | ◎    |

※ 記載の価格は、税込みの EIZO ダイレクト販売価格です。

**EIZOは、クオリティ・ワイドモニター。**