

## 法人導入にも適した、設置スペースを選ばない 15 型液晶モニター FlexScan® S1501 新発売

### 1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、15 型液晶モニター EIZO FlexScan S1501(オープン価格※)を 2008 年 2 月 13 日より発売します。

FlexScan S1501 は、多機能で基本性能が高く、設置スペースを選ばないコンパクトな 15 型液晶モニターであり、現在販売中の FlexScan L367 の後継モデルとして発売します。

※ オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

### 【主な特長】

- ① 輝度 250cd/m<sup>2</sup>、コントラスト比 700:1、高速応答 8ms の基本性能の高い液晶パネルを採用。
- ② 設置スペースを選ばないコンパクトな筐体にスピーカーとヘッドフォンジャックを装備。
- ③ デジタルとアナログの 2 系統入力に対応。
- ④ 用途や画像の種類によって適した表示状態に設定できる FineContrast 機能搭載。
- ⑤ 周囲の明るさに合わせ画面の明るさを自動調整する BrightRegulator 機能を搭載。
- ⑥ 法人での導入にも安心な 5 年間保証。
- ⑦ Windows Vista Premium ロゴを取得。
- ⑧ 特定有害物質の使用を制限した「RoHS 指令」と「J-Moss グリーンマーク」に対応。また環境配慮に対する自主認定制度 EIZO Eco Products 2006 をはじめ、各国の環境/人間工学/安全規格に適合。



## FlexScan® S1501



## 2. 特長／機能に関する詳細な説明

①輝度 250cd/m<sup>2</sup>、コントラスト比 700:1、高速応答 8ms の基本性能の高い液晶パネルを採用  
前モデル L367 に比べ、コントラスト比、応答速度を改善しました。

### ②設置スペースを選ばないコンパクトな筐体にスピーカーとヘッドホンジャックを装備

コンパクトな筐体の 15 型液晶モニターなので、スペースの限られた場所でも設置可能であり、法人や学校への導入にも適しています。また、筐体の背面左右に、スピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応します。さらにお手持ちのヘッドホンと接続することで、周囲を気にすることなく、音声を聞くことができます。



### ③デジタルとアナログの 2 系統入力に対応

デジタル信号入力に対応する DVI-D コネクタとアナログ信号入力に対応する D-sub15 ピン(ミニ)コネクタをそれぞれ 1 入力ずつ装備。さらに、デジタルケーブルとアナログケーブルの双方を標準添付。




DVI-D 24 ピン D-sub15 ピン(ミニ)



### ④用途や画像の種類によって適した表示状態に設定できる FineContrast 機能搭載

用途や表示する画像の種類によって、輝度・ガンマ・色温度といった画質要素を組み合わせさせた Text、sRGB、Custom の3つの表示モードを選択できます。



### ⑤周囲の明るさに合わせ画面の輝度を自動調整する BrightRegulator 機能を搭載

BrightRegulator 機能を ON にすることで、モニター前面の BrightRegulator センサーにより周囲の明るさを感知し、画面の輝度を自動調整します。周囲が明るい時には輝度が上がり、暗い時には輝度が下がることにより、目に優しい表示を実現します。



## ⑥法人での導入にも安心な5年間保証

お買い上げの日より、5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内※は、修理に関する費用が無償です。さらに修理品のお引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」を提供し、保証期間内であれば、引取り料金も、修理期間中の代替機の貸し出しも、無償です。

※ 液晶パネルおよびバックライトの保証期間は、お買い上げの日より3年間となります。



## ■主なオプション品

・保護パネル

FP-1501 : 標準価格 7,350 円(税抜 7,000 円)

EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。Copyright © 2007 株式会社ナナオ All rights reserved.

### 【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-274-2496

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/>

### 【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課

TEL : 076-277-6795 FAX : 076-277-6796 E-Mail : [press@eizo.co.jp](mailto:press@eizo.co.jp)

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>

## 【参考資料:S1501 の仕様】

製品名	S1501	
型番	セレーン 그레이	S1501-GY
	ブラック	S1501-BK
サイズ	38cm(15.0)型(可視域対角 38.0cm)	
液晶パネルタイプ	TN	
視野角(水平/垂直)	160°/150°(コントラスト比 5:1 時)	
輝度/コントラスト比	250cd/m <sup>2</sup> /700:1	
応答速度(黒→白→黒)	8ms	
推奨最大解像度	1024×768	
標準表示面積(横×縦)	304.1×228.1mm	
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm	
最大表示色	1619 万色	
入力端子	デジタル	DVI-D 24 ピン×1
	アナログ	D-Sub 15 ピン(ミニ)×1
同期信号	セパレート	
スタンド機構	チルト:上 30°、スウィーベル:左右各 35°	
フリーマウント用穴ピッチ(VESA 規格)	75mm×75mm、100mm×100mm	
スピーカー	500mW + 500mW	
電源	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz	
消費電力(節電時)	25W(1W 以下:1 系統入力時、スピーカー非接続時)	
外観寸法	本体(スタンド部含む)	346×325×175mm
	モニター部	346×280×69mm
質量(本体/モニター部)	約 5.3kg / 約 3.7kg	
自動輝度調整機能	BrightRegulator 機能	
画面表示モード選択	FineContrast(Text、sRGB、Custom)	
各種調整機能	自動調整機能(アナログのみ)	セルフアジャスト
	画像調整(アナログのみ)	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整(オート)
	拡大モード	フルスクリーン
	色調整	輝度、コントラスト、色温度(14 段階:4000K~10000K まで 500K 単位、9300K)、ガンマ調整、ゲイン、リセット
	省電力設定	デジタル:DVI DMPM、アナログ:VESA DPMS
	その他	入力信号切替、インフォメーション(解像度、使用時間等)、OSD メニュー設定、調整ロック、言語選択(9 カ国語)、電源ランプ、オフタイマー、DDC/CI ロック、リセット
自社環境ラベル	EIZO Eco Products 2006	
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO'03、PC グリーンラベル(2007 年度版)※1、国際エネルギー之星プログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、CCC、RoHS、J-Moss グリーンマーク※2、グリーン購入法	
主な付属品	モニターケーブル(デジタル:DVI-D~DVI-D×1、アナログ:D-Sub 15 ピン(ミニ)~D-Sub 15 ピン(ミニ)×1)、2 芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク※3、VESA マウント用取付用ネジ(M4×12mm)×4 本、保証書、PC リサイクルマーク請求はがき	
保証期間	お買い上げの日より 5 年間	

※1 PC3R「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。※2 詳細は EIZO ウェブサイトをご覧ください。※3 取扱説明書、ICC プロファイルを含みます。