

地上デジタル放送対応、読書灯内蔵の ワイド 13.3 型アーム式液晶 TV を発売

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、ワイドパネルを採用した地上デジタル放送対応の 13.3 型アーム式液晶 TV EIZO FlexView 135A(オープン価格※)を 2008 年 9 月 1 日より発売します。

※ オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

アーム式液晶マルチモニター/液晶 TV の FlexView シリーズは、視聴時の姿勢や目線に合わせてモニター部の位置を調整できるアームの可動範囲の広さや、設置の省スペース性、多彩な接続端子によるマルチユースへの対応などから、透析病床や一般病床向けのテレビとしてはもちろん、歯科医院のチェアサイドや介護施設などにも数多く採用されています。

2007 年 11 月に発売した 15.0 型の FlexView 155A と 12.1 型の FlexView 125A に、今回発売するワイド 13.3 型の FlexView 135A が加わることで、地上デジタル放送対応モデルのラインナップが強化され、より広範なニーズに対応できるようになります。

FlexView 135A の専用インターフェースユニット TUD2 は、ビデオ端子(コンポジット・S 端子)やパソコン入力端子のほか、カード課金用のタイマー接続端子を装備。

また、FlexView シリーズとして初めて液晶モニター部に読書灯を内蔵。3 灯のハイパワーLED による 300 Lx の平均照度を備えるほか、3 段階の調光も可能で、アームの可動に加えベッドサイドの一層のアメニティ向上が図れます。

院内 LAN 経由で電子カルテやクリニカルパスを表示すれば、ベッドサイドでバイタルサインの入力やインフォームドコンセントが行えるなど、病院や介護の支援にも活用できます。

用途や設置場所に応じて最適な取付金具やアーム形状、リモコンのワイヤード/ワイヤレスを選択でき、地上デジタル放送非対応である既設の FlexView のリプレイスに加え、FlexView シリーズのさらなる導入を見込んでいます。



FlexView 135A

【主な特長】

- ① 地上アナログ(VHF 1~12ch、UHF13~62ch)、地上デジタル(CATV パススルー対応地上 D000~D999)の受信が可能
- ② ステレオ/モノラル/多重音声/2ヶ国語対応、字幕/文字スーパー対応(地上デジタル放送)
- ③ 多彩な入力を可能にするインターフェースユニットを装備
- ④ 読書灯を内蔵
- ⑤ スピーカーやマウス機能を持ったワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを選択可能
- ⑥ 各種アームや取付金具をラインナップ

2. 特長の詳細な説明

地上アナログ、地上デジタル、CATV の受信が可能

ステレオ/モノラル/多重音声/2ヶ国語対応、字幕/文字スーパー対応

CATV パススルー方式にも対応した地上デジタル放送用のチューナーを内蔵しています。

また、人の声や音楽を原音に極めて近いリアルな音で再現する BBE High Definition Sound を採用しており、地上デジタル放送の高音質を楽しめます。

・FlexView 135A は米国 BBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。



多彩な入力を可能にするインターフェースユニットを装備

チューナーユニットの FlexView TUD2 は、テレビアンテナやビデオ入力、PC 入力、課金システム用のタイマー接続など、各種入出力端子を装備しています。

モニター部への接続ケーブルはアームユニット内部に収納され、シンプルな外観と機能性を実現しています。



FlexView TUD2 背面

読書灯を内蔵

液晶モニター下部部にハイパワーLED を 3 灯備えた読書灯を内蔵。明るい/普通/常夜灯(橙)の 3 段階調光が行え、TV 鑑賞時以外でも点灯が可能。アームの広い可動範囲によって、一般病床患者の読書用だけではなく、回診や介護の際に手元を照らす明かりとして活用できます。

ワイヤードリモコンとワイヤレスリモコンをラインナップ

標準設定のワイヤードリモコンは、スピーカーを内蔵しており周囲に迷惑をかけることなく、耳元で音声を聞くことができます。またリモコンの紛失、他モニターへの誤動作を防ぐことができます。

用途に応じてワイヤレスリモコンを採用したセットも選択が可能です。



ワイヤードリモコン ワイヤレスリモコン

各種アームや取付金具をラインナップ

標準アームとハーフアームの 2 種類のアームをラインナップしています。可動範囲が広く、収納性にも優れ、回診や看護活動の妨げも少ない理想のアメニティを提供します。

また、設置場所の環境やスペースに応じて取り付けが行えるよう、多彩な取付金具をラインナップしています。

その他の特長

- 手を触れることの多いモニター部やリモコン部に、抗菌処理をおこなっています。
- 家電汎用品高調波抑制対策ガイドラインや各種安全規格、省エネ規格に適合しています。

製品仕様

	FlexView 135A
液晶パネル	13.3 型
視野角	水平 110° 垂直 100°
輝度	304cd/m ²
コントラスト	400 : 1
有効画面サイズ (幅×高さ×対角)	286.1×178.8×337.4mm
画素数 (水平×垂直)	1280×800
スピーカー出力	1W+1W
受信チャンネル	VHF : 1~12ch、UHF : 13~62ch、CATV : C13~C38ch、地上 D000~D999ch
音声	ステレオ、モノラル、2カ国語、多重音声
入力端子	アンテナ入力 : F 型コネクタ、ビデオ入力 : S 端子+RCA ピンジャック、音声入力 : RCA ピンジャック、PC 入力 : D-Sub15 ピン (ミニ)、その他 : カードタイマー専用端子、USB
適合規格	VCCI-B、JEITA IT-3002 (瞬時電圧低下対策規格)、J-Moss グリーンマーク、RoHS、TUV/S、DCC2B、国際エネルギースタープログラム、BBE、EIZO Eco Products 2006

EIZO、FlexView は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。画面はハメコミ合成です。 Copyright © 2008 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-274-2496

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課

TEL : 076-277-6795 FAX : 076-277-6796 E-Mail : press@eizo.co.jp

ホームページ : <http://www.eizo.co.jp/press>