

テレビチューナー搭載 24.1 型フル HD 液晶モニターを EIZO FORIS ブランドで新発売

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、フルハイビジョンに対応し、HDMI 入力端子など豊富な入力端子を備えた、テレビチューナー搭載 24.1 型カラー液晶モニター「EIZO FORIS FX2431TV」、およびチューナー非搭載仕様の「EIZO FORIS FX2431」の 2 モデルを 2009 年 7 月 1 日(水)より発売します。

価格はオープン。*オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

製品名: EIZO FORIS FX2431TV

【61cm(24.1)型 地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー搭載カラー液晶モニター】

価格: オープン価格

【EIZO ダイレクト販売価格 149,800 円(税込)】

カラー: ブラック、シルバー

製品名: EIZO FORIS FX2431

【61cm(24.1)型カラー液晶モニター】

価格: オープン価格

【EIZO ダイレクト販売価格 119,800 円(税込)】

カラー: ブラック、シルバー



FORIS®
FX2431TV / FX2431

2. FORIS(フォリス)ブランド展開

“そのこだわりが、エンターテインメントの扉をひらく。”

地上デジタル放送の普及をはじめ、ブルーレイディスクからゲーム機、デジタルビデオカメラまで、AV 機器は“ハイビジョン”をキーワードとし、高画質・高精細化へと進化しています。またインターネットの普及で映像コンテンツがますます身近なものになり、PC モニターとテレビという枠を超えて映像を楽しむ時代がやってきました。

当社では、「FORIS(フォリス)」を液晶テレビのブランドとして 2004 年 3 月より展開してきましたが、このたび FORIS を「あらゆるエンターテインメントを楽しむ、新しい映像体験の“扉”」と再定義し、映像、音、デザインへのこだわりをもった液晶モニター・テレビの統合ブランドとして展開していきます。その第一弾となるのが今回の FORIS FX2431TV/FX2431 です。

3. 製品特長

“とことん遊べ。”

当社では、“パーソナルな空間でハイビジョン映像を楽しむ”というコンセプトのもと FlexScan HD シリーズを展開し、動画表示性能やゲームに特化した機能で好評を得ました。今回の FORIS FX シリーズはその技術を踏襲しつつ、3 波デジタルチューナーの搭載 (FX2431TV) やスピーカーの内蔵により、エンターテインメント性をさらに高めています。また 2 系統の HDMI や PC 入力端子、さらにコンポーネント、S/コンポジット入力端子を備え、あらゆる機器との接続が可能です。

PC だけでなく、テレビ、映画、ゲームもモニターで楽しむ時代へ。PC モニターとテレビの統合を見据えた次世代液晶モニター FORIS が、エンターテインメントの可能性をさらに広げます。



豊富な入力端子

【高画質】

EIZO が考える高画質“ナチュラルコンフォート”

FORIS FX シリーズには高画質を生み出す新世代映像プロセッサを搭載。10bit 補正による滑らかな階調表示を実現し、Auto EcoView (オートエコビュー) 機能で周囲の明るさと映像ソースに応じて画面を適切な明るさに自動調整するなど、見る人にやさしい映像を提供します。



1920×1200 の広色域フル HD 対応パネルを搭載

液晶パネルは AdobeRGB カバー率 96%、NTSC 比 92% の広色域パネルを採用。1920×1200 (WUXGA) の高解像度で、PC モニターとして使用する際は作業効率が大幅に向上します。また 1080p のフルハイビジョン映像をありのままに映し出し、ゲームや映画などの高精細で臨場感あふれる映像を存分に楽しめます。



PC 入力画面 (WUXGA)



AV 入力画面 (Full HD)

映画フィルムの質感も再現する 1080/24p 対応

毎秒 24 コマで制作された映画コンテンツを表示した際、従来はモニターにあわせて毎秒 60 コマに変換するプルダウン処理がおこなわれ、動きに不自然さが生まれる原因となっていました。これに対し FORIS FX シリーズはプルダウン処理なしに表示ができる 1080/24p に対応し、映画フィルムの質感も再現します。



映画館で観る映像



FORIS の映像

【高音質】

Cylinder Sounds Solution がナチュラルでクリアな音を実現

画面下部にステレオスピーカーを内蔵。迫力のある低音感や、自然な音の広がり感を実現する機能も搭載しています。またエンクロージャーに円柱 (シリンダー) 形状を採用し、剛性を高めることで筐体から発生する付帯音を低減。ナチュラルでクリアな音をお楽しみいただけます。



$$f_{(v)} = CyS^2$$

【ゲーム機能】


豊富なゲーム画面サイズ設定

AV 入力時、480i/p フォーマットや低解像度のゲーム映像を、歪みのないドット・バイ・ドットや2倍拡大で表示することが可能。またプレイステーション・ポータブルの映像を画面幅一杯に表示するモード「ポータブル」を搭載し、大画面でお楽しみいただけます。

■解像度 720×480 の場合
(HDMI/VIDEO 入力)



【リアル】
ドット・バイ・ドット表示



【2×リアル】
2倍拡大表示

■PSP を接続した場合
(VIDEO 入力)



【ポータブル】
画面幅一杯に拡大表示

ドット感を崩さないリアルイメージ機能

ドットで表示されるゲーム映像を、ドットを崩さないように表示するリアルイメージ機能を搭載。画像の輪郭をはっきりさせることで、ゲーム映像を2倍拡大した際もレトロゲームの解像感を味わうことができます。

タイミングを重視するスルーモード搭載

映像処理をスキップする「スルーモード」をオンにすることにより、映像表示までの遅延を最大約2フレーム(約2/60秒)短縮して、約1フレームに抑えることが可能です。コントローラのボタン入力に対してシビアな反応が求められるゲームをより快適に楽しむことができます。

【多機能】

PinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)機能

PC画面上に、テレビ放送やAV入力映像を子画面表示できるPinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)機能を搭載。子画面の位置や音声選択などは、リモコンで簡単に変更できます。



親画面

子画面

利便性あふれるリモコンを標準装備

機能別にレイアウトされたボタンにより、映像の入力切替、画面サイズを選択、PinPの各種設定やカラー詳細調整に至るまで、多彩な機能を直観的に操作することが可能です。



FX2431TV用

FX2431用

HDMI CEC 機能で AV 機器との相互制御が可能に

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)に対応。本モニターとHDMI CECに対応した外部機器をHDMIで接続することにより、電源のオン/オフ連動やモニターのリモコンでレコーダーの「再生、停止、早送り、早戻し」の操作ができるなど、相互の制御が可能になります。

【その他の特長】

- オーバードライブ回路でクリアな動画映像を再現
 - 最適な I/P 変換で高品位な映像を提供
 - HDMI 入力で PC 信号をサポート
 - 表示する画像に適した表示モードが選べる FineContrast 機能を搭載
 - 快適なビューポイントを提供する ArcSwing 2 スタンドを採用
 - 安心と信頼の 5 年間保証
 - エコポイント対象 (FORIS FX2431TV のみ) 
- 平成 21 年度補正予算が国会で成立することが条件です。

【主なオプション品】

- 液晶保護パネル (24.1 型ワイド用・光沢面/ノングレア面 両用)
FP-2400W 標準価格 17,000 円 (税抜: 16,191 円)

4. 「FORIS 新モデルデビューキャンペーン」実施

FORIS 新モデル (FX2431TV/FX2431) の発売を記念して、以下のキャンペーンを実施します。

期 間	2009 年 6 月 4 日 (木) 15:00 ~ 2009 年 7 月 31 日 (金) 15:00
内 容	クイズに答えてご応募いただいた方の中から、抽選でエンターテインメントが広がるアイテムをプレゼントします。 クイズ: エンターテインメントの扉をひらくのは、EIZO の FORIS ○ ※○にあてはまる文字をお答えください。 A 賞: SONY HDD 搭載ブルーレイディスク/DVD レコーダー BDZ-T75 1 名様 B 賞: SANYO フルハイビジョン SD デジタルムービーカメラ Xacti DMX-HD2000 2 名様 C 賞: ソニー・コンピュータエンタテインメント PLAYSTATION 3 (CECHL00 シリーズ クリアブラック CECHL00) 3 名様
応募方法	EIZO ウェブサイトより応募 http://www.eizo.co.jp/

EIZO、FlexScan、FORIS は株式会社ナナオの登録商標です。HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。「プレイステーション・ポータブル」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「PSP」は同社の登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。Copyright © 2009 EIZO NANA O CORPORATION All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-275-4128
ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課
TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-mail: press@eizo.co.jp
ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>

【参考資料:FORIS FX2431TV/FX2431 製品仕様】

		FX2431TV		FX2431		
		PC入力関連	AV入力/テレビ放送関連	PC入力関連	AV入力関連	
型番	ブラック シルバー	FX2431TV-BK FX2431TV-SR		FX2431-BK FX2431-SR		
サイズ		61cm(24.1)型(可視域対角61.1cm)		61cm(24.1)型(可視域対角61.1cm)		
デジタルチューナー		地上・BS・110度CSデジタル(CATV/バスルー対応)		-		
液晶パネル	種類	VA(オーバードライブ回路搭載)		VA(オーバードライブ回路搭載)		
	視野角(コントラスト比10:1時)	水平178° / 垂直178°		水平178° / 垂直178°		
	輝度/コントラスト比	360cd/m ² / 1000:1(コントラスト拡張有効時2000:1)		360cd/m ² / 1000:1(コントラスト拡張有効時2000:1)		
	応答速度(黒→白→黒)/(中間階調域)	16ms / 6ms		16ms / 6ms		
	推奨解像度	1920 × 1200		1920 × 1200		
	標準表示面積(横×縦)	518.4 × 324.0mm		518.4 × 324.0mm		
	画面ピッチ	0.270 × 0.270mm		0.270 × 0.270mm		
最大表示色	約1677万色:8bit対応(約10億6433万色中/10bit-LUT)		約1677万色:8bit対応(約10億6433万色中/10bit-LUT)			
広色域	Adobe RGBカバー率96%、NTSC比92%		Adobe RGBカバー率96%、NTSC比92%			
ドットクロック(最大)		162MHz		162MHz		
走査周波数(水平/垂直)	デジタル入力時	31.5~76kHz/59~61Hz	-	31.5~76kHz/59~61Hz	-	
	アナログ入力時	31.5~80kHz/55~76Hz	-	31.5~80kHz/55~76Hz	-	
入出力端子	デジタル映像入力端子	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応) HDMI×2	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1 HDMI×2	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応) HDMI×2	HDMI×2	
	アナログ映像入力端子	D-Sub 15ピン(ミニ)×1 (セパレート対応)	コンポジット/S端子×1 (S端子優先) コンポーネント×1	D-Sub 15ピン(ミニ)×1 (セパレート対応)	コンポジット/S端子×1 (S端子優先) コンポーネント×1	
	サウンド	音声入力端子	ステレオミニジャック×2 HDMI×2	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1 HDMI×2 RCA×2 (コンポジット/S、コンポーネント専用)	ステレオミニジャック×2 HDMI×2	HDMI×2 RCA×2 (コンポジット/S、コンポーネント専用)
		音声出力端子		ステレオミニジャック×1 ステレオミニジャック×1、ヘッドホン端子×1		ステレオミニジャック×1 ステレオミニジャック×1、ヘッドホン端子×1
その他		電話回線(モテム)端子×1、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)×1				
スピーカー		2W+2W(ステレオ)		2W+2W(ステレオ)		
USB機能		USB規格 Rev.2.0準拠:up×2	-	USB規格 Rev.2.0準拠:up×2	-	
USBハブ		USB規格 Rev.2.0準拠:down×2	-	USB規格 Rev.2.0準拠:down×2	-	
ブラッグ&フレイ		VESA DDC 2B ArcSwing 2		VESA DDC 2B ArcSwing 2		
スタンド	種類	ArcSwing 2		ArcSwing 2		
	昇降	24mm		24mm		
フリーマウント用穴ピッチ(VESA規格)	チルト/スウィーベル	上35°、下5° / (台座部)右172°、左172°		上35°、下5° / (台座部)右172°、左172°		
電源		100mm×100mm		100mm×100mm		
消費電力	最大	AG100V±10%、50/60Hz		AV100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz		
	省電力モード時	130W		110W		
	年間消費電力量	0.7W以下		1.3W以下		
外観寸法(W×H×D)	本体(スタンド部含む)	103kWh/年(映像モード:スタンダード時)		-		
	モニター部	566×444~480×230mm		566×444~480×230mm		
質量	本体(スタンド部含む)	566×416×93mm		566×416×93mm		
	モニター部	約11.1kg		約10.5kg		
調光機能		約8.7kg		約8.1kg		
FineContrast機能		輝度ドリフト補正、輝度自動制御		輝度ドリフト補正、輝度自動制御		
Auto FineContrast機能		テキスト、ピクチャー、ムービー、ゲーム(PC)、カスタム	スタンダード、シネマ、ダイナミック、ゲーム、カスタム	テキスト、ピクチャー、ムービー、ゲーム(PC)、カスタム	スタンダード、シネマ、ダイナミック、ゲーム、カスタム	
	テレビ放送時		スタンダード、シネマ、ダイナミック、カスタム		-	
調整機能	画像調整(アナログ入力時)	自動画面調整、自動レンジ調整、クロック、フェーズ、ポジション、信号フィルタ		自動画面調整、自動レンジ調整、クロック、フェーズ、ポジション、信号フィルタ		
	画面サイズ	ゲーム映像入力時	4:3、4:3 Zoom1、4:3 Zoom2、16:9、16:9 Zoom	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	4:3、4:3 Zoom1、4:3 Zoom2、16:9、16:9 Zoom	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン
		テレビ放送時	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9
	カラー調整	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9	
	サウンド調整	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9	
	省電力設定(PowerManager)	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9	
	その他	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9	
各種エルゴノミクス・環境・安全・EMC規格	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9		
自社環境ラベル EIZO Eco Products	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、サイドカット、ズーム	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	ポータブル、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9		
主な付属品	信号ケーブル	PSEマーク、電気通信事業法、家庭用品品質表示、TUV/S、RoHS、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法		TCO'03(シルバーは非対応)、PSEマーク、PCグリーンラベル(2009年度版)、国際エネルギースタープログラム、CB、TUV/GS、TUV/NRTL、CE、c-TUV、TUV/S、TUV/Ergonomie、VCCI-B、ICES-003-B、C-tick、RoHS、中国RoHS、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法、EPEAT Silver		
	その他	EIZO Eco Products 2006		EIZO Eco Products 2006		
保証期間		EIZO Eco Products 2006		EIZO Eco Products 2006		