

## 透過性に優れたクリアな表示と高いタッチ耐久性を実現 マルチタッチ対応の 17.0 型液晶モニターを発売

### 1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、Windows 7 のマルチタッチ機能をサポートする 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター「EIZO FlexScan T1751-L」を 2010 年 11 月 10 日(水)より発売します。価格はオープン※1。

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。参考価格:EIZO ダイレクト販売価格 94,800 円(税込)

EIZO FlexScan T1751-L は、Windows 7 のマルチタッチ機能のサポートにより、2 本の指を使ってさまざまな操作を直感的に行うことができるタッチパネル液晶モニターです。

タッチ方式は赤外線光学イメージング方式を採用。入力方法の制限が少なく、手袋をはめたままの状態や、一般的なタッチペンでも入力操作が可能です。また、専用のタッチペンを標準添付しており、手書き入力にも使用できます。



FlexScan T1751-L

タッチ面は、表面に傷が付きにくい強化ガラスを採用。磨耗にも強いのでタッチ耐久性に優れています。また、タッチポイントのずれが発生しないので、長期間ローメンテナンスで運用できます。

液晶パネルは、画面を斜めから見ても色変位が少ない広視野角 VA パネルを採用しており、画面にタッチパネル用のフィルム等の貼付けもないことから、透過性に優れたクリアな表示を実現しています。

スタンド部には、チルト角度を 6 段階に幅広く調整できる「LaidBack Stand(レイドバックスタンド)」を採用。使いやすい角度に調整することで、快適に作業が行えます。

各種安全規格や環境規格、医療規格にも適合しており、マルチタッチ対応のニーズがある各種情報端末やサイン用途を始め、文教分野や医療機器への組込み用途への販売も見込んでいます。

## 2. 製品特長／機能

### ■マルチタッチ対応。直感的なタッチ操作が可能

マウスを使わずに、タップやドラッグ、スクロールなどの操作が行えます。Windows 7 のマルチタッチ対応アプリケーションでは拡大縮小(ピンチアウト/ピンチイン)、回転などの操作を 2 本の指を使って直感的に行うことができます。



■マルチタッチ操作イメージ

### ■さまざまな物でタッチ可能

専用ペン以外のタッチペンや、手袋をはめたままでもタッチ操作が可能です。細かなタッチ操作や手書き入力に便利な専用タッチペンも標準添付しています。



### ■耐久性に優れローメンテナンス

タッチ面に強化ガラスを採用。磨耗に強くタッチ耐久性に優れ、細かな傷も付きにくくなっています。既存の EIZO FlexScan タッチパネルシリーズと同様の 3 年間の保証期間を設けており、長期間安心して使用できます。また、タッチポイントのずれが起こらないため、定期的な再調整が不要で、ローメンテナンスな運用が可能です。

### ■VA パネル採用、透過性に優れたクリア表示

画面を斜めから見た際の色の変位が少ない広視野角 VA パネル採用しています。高コントラスト比 1500:1 を実現し、画面にタッチパネル用のフィルム等の貼付けもないことから、透過性に優れたクリアな表示が行えます。

### ■調整範囲の広いスタンドを搭載

チルト角度をワンタッチで簡単に調整可能な LaidBack Stand(レイドバックスタンド)を採用。使い方に合わせて 10 度ずつ 6 段階に広範囲なチルト操作が可能です。無理なくマルチタッチ操作が行える角度や、長時間の使用でも腕や目が疲れにくい角度に調整することで、快適に作業が行えます。また、安定感があるため、ぐらつきなく、しっかりとタッチ操作できます。



■スタンド可動イメージ

### ■その他特長

- ・コンテンツに合わせて最適な表示モードを選択できる FineContrast 機能
- ・画面を適度な明るさに自動調整する Auto EcoView 機能
- ・10bit 内部演算/10bit-LUT による滑らかな階調表現
- ・スピーカー搭載・ヘッドホンジャック搭載で音声ニーズに対応
- ・2 色のカラーバリエーション

### 3. FlexScan T1751-L 製品仕様

型番	T1751-LBK(ブラック)、T1751-LGB(グレイブラック)	
サイズ	43cm (17.0)型 (可視域対角 43.2cm)	
タッチパネル部	タッチパネル方式	赤外線光学イメージング方式
	通信方式	USB シリアル転送
	表面硬度	5.5Mohs
	対応 OS	Windows 7(64-bit、32-bit)/Vista(64-bit、32-bit)
液晶パネル (カラーTFT)	種類 (表面ノングレア仕様)	VA
	視野角 (コントラスト比 10:1 時、typ.)	水平 178° / 垂直 178°
	最大輝度 (typ.) / コントラスト比 (typ.)	180cd/m <sup>2</sup> / 1500:1
	応答速度 (typ.)	黒→白→黒: 25ms
	推奨最大解像度	1280×1024
	標準表示面積 (横×縦)	337.9×270.3mm
	画素ピッチ	0.264×0.264mm
	最大表示色 表示階調	約 1677 万色:8bit 対応 (約 10 億 6433 万色中 / 10bit-LUT) 256 階調 (1021 階調中)
ドットクロック (デジタル/アナログ)	108MHz / 135MHz	
走査周波数	デジタル: 水平 / 垂直 ※2	31~64kHz / 59~61Hz (VGA Text 時: 69~71Hz)
	アナログ: 水平 / 垂直 ※2	24.8~80.0kHz / 50~75.0Hz
入出力端子	デジタル映像入力	DVI-D 24 ピン × 1 (HDCP 対応 ※3)
	アナログ映像入力	D-Sub 15 ピン (ミニ) × 1
	サウンド入力	ステレオミニジャック × 1
USB 機能 / USB ハブ	USB 規格 Rev.2.0 準拠: up × 1 / -	
スタンド機構	チルト	15° / 25° / 35° / 45° / 55° / 65°
スピーカー	500mW + 500mW	
電源	AC100 - 120V / AC200 - 240V ± 10%、50 / 60Hz	
消費電力	最大消費電力	34W
	節電時消費電力	1.2W 以下 (1 系統信号入力時、USB 接続時)
	待機時消費電力	0.6W 以下
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	標準使用時 本体(スタンド含む)	392×199~366×191~360mm
	モニター一部	392×357×66.5mm
質量	本体(スタンド部含む) / モニター一部	約 5.3kg / 約 4.5kg
動作環境条件 温度 / 湿度(R.H.、結露なきこと)	0~35°C / 20~80%	
主な適合規格 ※最新の適合状況は、EIZO Web サイトにてご確認ください。	CB、CB(IEC60601-1)、TUV/GM、CE、cTUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、PSE マーク、VCCI-B、CCC ※4、C-tick、GOST-R ※4、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、EPEAT Silver (US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、J-Moss グリーンマーク ※5、PC グリーンラベル (★★★) ※6	
主な付属品	モニターケーブル: デジタル	DVI-D ~ DVI-D × 1
	モニターケーブル: アナログ	D-Sub 15 ピン (ミニ) ~ D-Sub 15 ピン (ミニ) × 1
	その他	2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、タッチペン、ユーティリティディスク(タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む)、保証書
保証期間	お買い上げの日より 3 年間 ※7	

※2 インターレース表示には対応しておりません。 ※3 AV 機器との接続はサポートしておりません。 ※4 対応についてはお問合せ下さい。(EIZO コンタクトセンター: フリーダイヤル 0120-956-812) ※5 EIZO の J-Moss グリーンマーク製品の詳細は、<http://www.eizo.co.jp/company/ecology/jmoss/index.html> をご覧下さい。 ※6 PC グリーンラベル: PC3R「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、<http://www.pc3r.jp/> をご覧下さい。「環境レーティング」(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ★☆☆は達成率 35%未満、★★☆は達成率 70%未満、★★★は達成率 70%以上を示します。 ※7 使用時間は 30,000 時間以内に限りです。

EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。Windows、Windows Vista は米国およびその他の国における登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。Copyright © 2010 EIZO NANA O CORPORATION All rights reserved.

#### 【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-275-4128

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/>

#### 【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-mail: [press@eizo.co.jp](mailto:press@eizo.co.jp)

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>