

24.1型および27.0型のワイド液晶モニターを発売

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、PC向けの24.1型カラー液晶モニター「FlexScan EV2436W-FS」と27.0型カラー液晶モニター「FlexScan EV2736W-FS」を2012年秋に発売します。(価格はオープン※)
 ※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

■ 製品の主な仕様		FlexScan EV2436W-FS	FlexScan EV2736W-FS
型番	ブラック	FlexScan EV2436W-FSBK	FlexScan EV2736W-FSBK
	セレーングレイ	FlexScan EV2436W-FSGY	FlexScan EV2736W-FSGY
サイズ		61cm(24.1)型 (可視域対角 61.1cm)	68cm(27.0)型 (可視域対角 68.4cm)
液晶パネル (カラー-TFT)	種類(表面ノングレア)	IPS(オーバードライブ回路搭載)	
	推奨最大解像度	1920×1200	2560×1440
	画素ピッチ	0.270×0.270mm	0.233×0.233mm
	最大表示色	約1677万色:8bit対応	
映像入力端子	表示色域	sRGB対応	
	デジタル ※1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (共にHDCP対応)	
スタンド機構	アナログ	D-Sub 15ピン(ミニ)×1	—
	昇降	158mm(チルト0°時)	145mm(チルト0°時)
	縦回転	右回り90°	
	チルト	上30°	
電源	スウィーベル	(台座部) 右172°、左172°	
皮相電力		AC100-120V/200-240V±10%、50Hz/60Hz	
消費電力 (typ.)	最大消費電力	120VA	130VA
	標準消費電力	65W	70W
	節電時消費電力 ※2	19W	24W
	待機時消費電力	0.5W	0.5W
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	待機時消費電力	0.5W	0.5W
	本体(スタンド含む)	552.5×376~534×245.5mm	640×339.5~544.5×245.5mm
質量	モニター部	552.5×358×57mm	640×379×60mm
	本体(スタンド含む)	約6.7kg	約10.0kg
主な付属品	モニター部	約4.0kg	約7.3kg
		DVI-D~DVI-D(2m)×1、D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)×1、2芯アダプタ付電源コード	DVI-D~DVI-D(デュアルリンク対応、2m)×1、DisplayPort~DisplayPort(2m)×1、2芯アダプタ付電源コード
保証期間 ※3		お買い上げの日から5年間	

※1 インターレース表示には対応していません。AV機器との接続はサポートしていません。 ※2 1系統入力時、USB、ステレオミニジャック非接続時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時 ※3 使用時間30,000時間以内に限りです。

EIZO、FlexScanは株式会社ナナオの登録商標です。 Copyright © 2012 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZO コンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-275-4128

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp

Web サイト: <http://www.eizo.co.jp/press>